

Robinet cu bila


VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Cod: 4745214

FESTO

varianta cu actionare manuala, din otel inoxidabil, 2/2 , latime nominala 1/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul acestuia.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila si actionare manuala
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	1/4 NPT
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Diametru interior	11,6 mm
Diametru nominal DN	8
functie ventil	2/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	63
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	3,5 Nm
bazat pe norme	ASME B1.20.1
Mediu	Vapori Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gaze inerte Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 200 °C
Debit Kv	19 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Turnat din otel inoxidabil
Cod material carcasa	1.4408
Materialul etansarii scaunului	PTFE
Materialul etansarilor	PTFE
Materialul bilei	Turnat din otel inoxidabil
Numar material sfera	1.4408
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4401
Greutate produs	200 g
Aprobare	CRN
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune