

Cuplaj EAMD-33-22-19-10X12

Cod: 5030024

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	19 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	33
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	4,6 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	9 Nm
Greutate produs	46,1 g
Indicatie material	conform RoHS