



Combinatie aparate preparare MSB6-1/2:H2N3M1-WP-Z

Cod: 530215

FESTO

constand din filtru, ventil de reglare a presiunii, ungator, placa de fixare pe perete.
Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 40 µm, cu manometru, pahar din plastic cu cos din plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	regulator cu manometru filtru standard ungator cu ceata de ulei
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	1 ... 12 bar
presiune de intrare 1	1,5 ... 18 bar
debit nominal normal	3.500 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
greutate produs	2.000 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC