


Motor pas cu pas MTRE-ST-42-48S-AA

Cod: 530059

FESTO

cu dispozitiv de control integrat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
unghiul pasilor la pas intreg	1,8 deg
toleranta la unghiul pasului	±5%
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 ... 48 V
clasa de protectie a izolatiei	B
tensiune nominala DC	48 V
curent nominal motor	1,2 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	45 - 80 %
tip de protectie	IP54
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	C-Tick
momentul de inertie total la antrenare	0,068 kgcm ²
momentul de oprire al motorului	0,34 Nm
momentul de inertie al rotorului	0,068 kgcm ²
incarcare axiala admisibila a arborelui	7 N
incarcare radiala admisibila a arborelui	18 N
greutate produs	450 g
tehnologie de racordare electrica	fisa