

cablu motor KMTRE-ST42-10

Cod: 530075

FESTO

pentru conectarea modului linear electric HME la controlerul
motorului SFC-LAC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de protectie	IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 70 °C
temperatura mediului	-40 ... 70 °C
raza min. de curbura a cablului	80 mm
structura cablului	7 x 0,34 mm ² ecranat
lungimea cablului	10 m