

Filtru MS4N-LF-1/8-ERV

Cod: 531482

FESTO

filtru 40 µm, pahar din plastic cu protectie din plastic, purjare complet automata, directia debitului de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Finetea filtrului | 40 µm |
| purjare | complet automat |
| Structura constructiva | Filtru de sinterizare cu separator centrifugal |
| Cantitatea maxima de condens | 19 ml |
| Protectie pahar | pahar de protectie din material plastic |
| presiune de operare | 2 ... 12 bar |
| Debit nominal | 1.100 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9-] Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 189 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | 1/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul filtrului | PE |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul paharului | PC |
| Materialul placii de separare | POM |