


Conector retea NTSD-WD-11

Cod: 533119

FESTO

Pentru insule de ventilie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	34 g
Conectare electrica	4 pini Priza in unghi clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
Capacitatea curent de sarcina	16 A
Fiting de cablu	Pg11
Diametru cablu permis	5 ... 11 mm
Sectiune transversala racord	2,5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PBT
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru Alama