

# Ungator MS4-LOE-1/4-U-Z

Cod: 535792

FESTO

pahar din metal, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	ungator proportional standard
cantitatea max. de umplere cu ulei	36 cm <sup>3</sup>
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de intrare 1	1 ... 12 bar
debitul minim pentru functiune ungator	40 l/min
debit nominal normal	2.200 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
vascozitate ulei	ISO VG 32
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	354 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aluminiu turnat sub presiune aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PA