


Filtru MS12-LF-G-CUV

Cod: 537152

FESTO

filtru 5 µm, pahar metalic, purjare automata, directia debitului de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	complet automat manual cu apasare
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	400 cm ³
Protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de operare	2 ... 12 bar
Debit nominal	11.500 ... 14.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medie	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Indice durata de viata	>= 1.000 std
Greutate produs	7.000 g
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Conexiune pneumatica 1	intern
Conexiune pneumatica 2	intern
Materialul protectiei	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	Bronz sinterizat
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ecranului	PC