

# Mini-sanie SLTE-16-80-LS-G04



Cod: 537461

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Axa liniara electromecanica cu arbore melcat de alunecare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	80 mm
marime de fabricatie	16
Jocul la intoarcere	< 100 µm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu surub trapezoidal
Tipul de motor	servo motor DC
Referinta	Opritor fix pozitiv Opritor fix negativ Comutator de referinta
Tip arbore melcat	Filet culisant
Viteza minima de miscare	2 mm/s
Precizie de repetare	±100,000 µm
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Nivel presiune zgomot	< 55 dB(A)
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Aprobare	RCM Mark
Momentul maxim Mx	6 Nm
Momentul maxim My	6 Nm
Momentul maxim Mz	2,8 Nm
Masa in miscare	415 g
Greutate produs	1.465 g
Interfata Encoder iesire, caracteristici	1000 ppr
tip fixare	la alegere: Filet interior si manson de centrare cu orificiu cu filet interior
Materialul compensatorului de moment	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Materialul ghidajului	Otel calit
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul tijei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul carcasei motorului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat