



Adaptor pentru fieldbus FBA-PB-SUB-9-3XM12

Cod: 537934

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru conectarea la PROFIBUS.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Protocol	PROFIBUS
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	7
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2 suruburi 4-40 UNC
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda Conexiune bus de intrare (A), conexiune bus de iesire (B), alimentare bus ©
Conexiune electrica 2, design	rund (A), (B), (C)
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	Stecher (A), priza (B), stecher (C)
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept (A), (B), (C)
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Lungimea cablului	0,11 m
Diametrul cablului	6 mm
Structura cablului	7x0,14 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Material cable sheath	TPE-U(PUR)