

# Unitate de preparare a aerului FRC-1/4-DB-7-5M-MINI


Cod: 537658

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Combinatie filtru, regulator, lubrifiant, presiune maxima iesire 7 bar, filtru 5 µm. Cu manometru si regulator direct.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2027. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	88 mm
serie	DB
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru - regulator - lubrifiant
Finetea filtrului	5 µm
Funcctie de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
Afisarea presiunii	cu manometru
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,5 bar
Debit nominal	>= 550 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte
Uleiuri aprobate	Ulei special Festo in bidoane de 1 litru Cod comanda: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Gama de viscozitate 32mm <sup>2</sup> /s la 40°C Clasa ISO VG 32 dupa ISO 3448
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Vascozitate ulei	ISO VG 32
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	300 g
tip fixare	montare in linie cu orificiu cu suport la alegere:
Racord manometru	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/4

Caracteristica	valoare
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul etansarilor	NBR
Materialul butonului de reglaj	POM
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul paharului	PC