

pentru atasare externa, cu comanda electrica independenta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Actionare manuala auxiliara	cu impingere
purjare	complet automat
Structura constructiva	extern, electric, complet automat
Unitate de masurare	Nivel de umplere
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
elemente de deservire	Tastatura cu folie cu buton de testare
Indicator gata de operare	LED
Afisarea starii de comutare	LED
presiune de operare	0,8 ... 16 bar
lesire alarma	cu contact
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Capacitate nominala purjare	2 W
Aprobare	C-Tick
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	1 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Clasa de protectie	III
Temperatura mediului	1 ... 60 °C
Greutate produs	700 g
Conectare electrica	clema cu insurubare
tip fixare	montare in linie
Racord purjare	PK-8
Conexiune pneumatica	G1/2
Materialul rezervorului de acumulare	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Material plastic