


# cablu motor KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

Cod: 539489

FESTO

pentru conectarea modului linear electric HME la controlerul motorului SFC-LAC

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura de depozitare	-25 ... 70 °C
tip de protectie	IP54
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 70 °C
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Adecvat pentru lant port-cablu	da
structura cablului	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
diametrul cablului	15,9 mm
lungimea cablului	2,5 m
culoare invelis cablu	portocaliu
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR