

Placa racordare VABS-S4-2S-G18-B-K2

Cod: 541067

FESTO

cu oglinda de conectare conform normei 15407-2.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Latime | 18 mm |
| bazat pe norme | ISO 15407-2 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Alimentare cu aer a pilotului | intern |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 24 V |
| Rezistenta la tensiune | 4 kV |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 2 A |
| Grad de contaminare | 3 |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK EX conform reglementarilor UK RoHS |
| Certificat ATEX in afara UE | EPL Gc (GB) |
| Gaz categoria ATEX | II 3G |
| Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | Ex ec IIC T3 Gc X |
| Ansamblu categorie ATEX | IIC |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ansamblu temperatura maxima a suprafetei | T3 |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 in stare montata |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 192 g |
| tip fixare | cu orificiu conform ISO 15407-2 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |