

# Aparat de comanda FED-60

Cod: 541999

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC, cu 9 taste functie.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	53 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	512 kByte
Numar utilizatori LED-uri	10
Numar taste functiuni	9
Numar taste sistem	10
Timp real	da
Lista evenimente	256
Memorie retete	16 kByte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	LDC monocrom cu iluminat de fundal
Dimensiune afisaj	4 x 20 caractere
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	120x32 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,25 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D

Caracteristica	valoare
	cu 15 poli fisa
interfata Ethernet	optional, 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult
Certificat ATEX in afara UE	NEC 500 Class I, Div. 2