

Portal liniar DHSL-2DGC25-HMP20


Cod: 542999

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si axa modulara de manipulare, dinamica, modulara si precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante.

Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 3.0
Incarcatura efectiva	0 ... 6 kg
Unitate de actionare, axa Z	HMP-20
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Z	x 1
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGC-25
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Cursa, axa Y	0 ... 3.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm