


Portal liniar DHSL-2DGPL40S-DGEA25

Cod: 543015

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si axa electrica in consola, dinamica cu Soft-Stop si precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante.
Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.
Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 4.0
Incarcatura efectiva	0 ... 10 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-25
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineară cu curea dintată DGEA
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 600 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,05 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	± 0,05 mm
Unitate de actionare, axa Y	2x GPL-40-SPC11
Sistem de actionare, axa Y	servopneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 2
Cursa, axa Y	0 ... 1.600 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,02 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 1 mm