


Conector NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Cod: 543109

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Greutate produs	44,3 g
Conexiune electrica 1	Stecher drept, M12x1, 4 pini, codificat D, ecranat
Codificare stechere	D
Conexiune electrica 2	Cleme cu surub, pot fi ecranate
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Proprietati de transmisie	DIN EN 50173 / CAT 5
Diametru cablu permis	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	Nichel turnat placat cu zinc
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur