


# Ventil electromagnetic MFH-5/3E-D4

Cod: 546037

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru exhaustat
tip de actionare	electric
Latime	76 mm
Debit nominal	4.800 l/min
presiune de operare	3 ... 16 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	18 mm
Marimea ramei	82 mm
Funcie de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	ISO 5599-1
Actionare manuala auxiliara	cu accesorii de blocare
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	intern
directie de curgere	nu este reversibil
Durata de deconectare	290 ms
Durata de conectare	85 ms
mediu de operare	Aer comprimat filtrat, finete de filtrare 40 µm, lubrifiat sau nelubrifiat
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	2.500 g
Conectare electrica	prin bobina F, se comanda separat
tip fixare	cu orificiu
Racord exhaustare aer de comanda 82	nu este captat
Racord exhaustare aer de comanda 84	nu este captat
Conexiune pneumatica 1	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 3	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 4	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 5	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu