


Ventil pneumatic VSPA-B-T32U-A2

Cod: 546722

FESTO

Latime 18 mm



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | 2x3/2 deschis, monostabil |
| tip de actionare | pneumatic |
| Latime | 18 mm |
| Debit nominal | 400 l/min |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| Structura constructiva | Sertar cu piston |
| Tip de revenire | arc pneumatic |
| Deschidere nominala | 5 mm |
| Funcție de exhaustare a aerului | droselizabil |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Corespunde normelor | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Tip de comanda | direct |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Suprapunere | acoperire pozitiva |
| Presiune de comanda | 2 ... 10 bar |
| Rata debitului ventilului | 600 l/min |
| Debitul ventilului pe placa de baza individuala | 450 l/min |
| Debitul ventilul pneumatic conectat | 400 l/min |
| Durata de deconectare | 15 ms |
| Durata de conectare | 10 ms |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 90 % |
| Mediu de comanda | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului | 0,9 ... 1,1 Nm |
| Greutate produs | 80 g |
| Racord aer de comanda 12 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Racord aer de comanda 14 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Conexiune pneumatica 1 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Conexiune pneumatica 2 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Conexiune pneumatica 3 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Conexiune pneumatica 4 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Conexiune pneumatica 5 | Dimensiune placa conectare 18 mm, conform ISO 15407-1 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul suruburilor | otel zincat |