


Interfata electrica CPV14-GE-DN3-8

Cod: 546200

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
extensie tronson CP	Da 32 intrari 32 iesiri
Interfata Fieldbus	la alegere: - mufa filetata cu 5 pini - Priza si fisa, M12x1, 5 pini, codificate A - Priza Sub-D, 9 pini
Diagnostic specific dispozitivului	ConditionMonitoring Modul lipsa pe tronson CP iesiri scurt-circuit/suprasarcina intrari scurt-circuit/suprasarcina subtensiune, insula de ventile (extensie) Subtensiune, modul de iesire subtensiune, alimentare senzori subtensiune, insula de ventile
Tipuri de comunicatii	Change of State Polling Strobbed I/O
Suport configurare	date EDS si simboluri grafice
Numarul maxim de bobine de ventil cu extensie de linie	48
Numarul maxim de bobine de ventil	16
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Functii suplimentare	Condition Counter
rata baud	125, 250, 500 kBit/s reglare cu ajutorul modulului de comutare
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 26,4 V
Numarul maxim de iesiri	16 bobine si 32 iesiri 48 bobine
Numarul maxim de intrari	32
Tensiune nominala de operare DC	24 V
rezerva in caz de cadere a retelei	10 ms
Pulsatii reziduale	4 Vss
Consum de curent la tensiune nominala de operare sarcina	In functie de tipul de ventil
Consum de curent la tensiune nominala de operare	Electronic: <= 200 mA Alimentare senzori: in functie de senzor
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Tip de protectie	IP20 IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Domeniu de adresare	0 ... 63 reglare cu ajutorul modulului de comutare
Certificare Fieldbus	ODVA
Izolare galvanica interfata Fieldbus	optocuplor
Display LED specific bus-ului	MNS: DeviceNet Status

Caracteristica	valoare
Display LED specific produsului	12/14: stare de comutare ventile PS: tensiune de operare a componentelor electronice si alimentare cu sarcina
Identificare produs	Tip produs: ventil pneumatic (27 dec.) Cod produs: 8942 dec.
Materialul protectiei	ranforsat PA
Materialul etansarilor	CR NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Indicatie material	conform RoHS