


# Motor pas cu pas EMMS-ST-87-L-SEB

Cod: 549427

FESTO

fara reductor, cu frana.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
unghiul pasilor la pas intreg	1,8 deg
toleranta la unghiul pasului	±5%
senzor de pozitie a rotorului	codificator optic
tensiune de operare DC frana	24 V
clasa de protectie a izolatiei	B
consumul de putere la frana	11 W
tensiune nominala DC	48 V
curent nominal motor	9,5 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	45 - 80 %
tip de protectie	IP54
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
aprobare	C-Tick
momentul de inertie total la antrenare	3,07 kgcm <sup>2</sup>
momentul de oprire al franei	2 Nm
momentul de oprire al motorului	9,3 Nm
momentul de inertie al franei	0,07 kgcm <sup>2</sup>
momentul de inertie al rotorului	3 kgcm <sup>2</sup>
incarcare axiala admisibila a arborelui	65 N
incarcare radiala admisibila a arborelui	200 N
greutate produs	5.000 g
tehnologie de racordare electrica	fisa