

Cilindru standard DSNUP-20-25-P-A

Cod: 551671

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

are carcasa din polimer cu ghidaj cu alunecare din plastic si teava din aluminiu.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	25 mm
Diametru piston	20 mm
Filet tija de piston	M8
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	ISO 6432
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	1 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
energia de impact in pozitii finale	0,2 J
Cuplu de strangere maxim al racordului pneumatic	6 Nm
Cuplu de strangere maxim la filetul de fixare	15 Nm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	158 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	189 N
Masa in miscare	54 g
Greutate produs	97 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	ranforsat PA
Informatii material etansari	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	otel aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	Aliaj de aluminiu forjat eloxat