


# Reductor EMGA-40-P-G5-SAS-40

Cod: 552187

FESTO

adecvat pentru servomotoare.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare                 |
|--|-------------------------|
| Transmisie flansa                      | 40 mm                   |
| Motor cu flansa                        | 40 mm                   |
| Joc de rasucire                        | 0,25 deg                |
| tipul reductorului                     | Angrenaj planetar       |
| Raport de transmisie                   | 5:1                     |
| Viteza maxima de intrare               | 18.000 1/min            |
| Temperatura de operare reductor        | -25 ... 90 °C           |
| Tip de protectie                       | IP54                    |
| Cuplu de actionare continua            | 14 Nm                   |
| Momentul de inertie al angrenajului    | 0,019 kgcm <sup>2</sup> |
| Cuplu maxim iesire                     | 22 Nm                   |
| Eficienta maxima                       | 98 %                    |
| rigiditate la torsiune                 | 1 Nm/arcmin             |
| Greutate produs                        | 350 g                   |
| Interfata reductor arbore de iesire    | 40G                     |
| Interfata reductor arbore de antrenare | 40A                     |
| Indicatie material                     | conform RoHS            |