


Reductor EMGA-60-P-G3-SAS-70

Cod: 552190

FESTO

adecvat pentru servomotoare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	60 mm
Motor cu flansa	70 mm
Joc de rasucire	0,17 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	13.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	22 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,135 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	35,2 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	2,3 Nm/arcmin
Greutate produs	900 g
Interfata reductor arbore de iesire	60G
Interfata reductor arbore de antrenare	70A
Indicatie material	conform RoHS