


Reductor EMGA-160-P-G3-SAS-140

Cod: 552200

FESTO

adecvat pentru servomotoare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	160 mm
Motor cu flansa	140 mm
Joc de rasucire	0,1 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	6.500 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	400 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	12,14 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	640 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	38 Nm/arcmin
Greutate produs	18.000 g
Interfata reductor arbore de iesire	160G
Interfata reductor arbore de antrenare	140A
Indicatie material	conform RoHS