


# Cilindru standard DNGC-80- -PPV-A

Cod: 552391

FESTO

Acest produs este disponibil doar din Festo Brazilia.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| cursa   | 1 ... 2.000 mm  |
| diametru piston   | 80 mm   |
| filet tija de piston  | M20x1,5   |
| bazat pe norme  | ISO 15552   |
| amortizare  | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete                      |
| pozitie instalare   | oricare   |
| capat tija de piston  | filet exterior  |
| structura constructiva                                      | piston<br>tija de piston  |
| recunoasterea pozitiei                                      | pentru senzor de proximitate  |
| variante  | tija de piston unilaterala  |
| presiune de operare   | 0,6 ... 10 bar  |
| modul de functionare  | cu actiune dubla  |
| mediu de operare  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium                          | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                        | 2   |
| temperatura mediului  | -20 ... 80 °C   |
| lungime de amortizare                                       | 30 mm   |
| forta teoretica la 6 bar, revenire                          | 2.721 N   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                         | 3.016 N   |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                            | 80 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                             | 3.025 g   |
| tip fixare  | cu accesorii  |
| racord pneumatic  | G3/8  |
| informatii referitoare la material pentru capac             | aluminiu turnat sub presiune<br>aluminiu turnat                             |
| informatii referitoare la material pentru etansari          | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston    | otel inalt aliat  |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu   |