


Microfiltru MS9-LFM-3/4-AUM

Cod: 553070

FESTO

filtru 0,01µm, pahar metallic, purjare manuala, directie curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| serie | MS |
| marime de fabricatie | 9 |
| Structura constructiva | filtru cu fibre |
| Finetea filtrului | 0,01 µm |
| purjare | rotativ manual |
| presiune de operare | 0 ... 20 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Debit standard maxim pentru clasa de calitate a aerului | 6.500 l/min |
| Debit standard minim pentru clasa calitatii aerului | 325 l/min |
| Eficienta filtrului | 99,9999 % |
| Cantitatea maxima de condens | 225 ml |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| Continutul rezidual de ulei | 0,01 mg/m3 |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/4 |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul protectiei | PA |
| Materialul filtrului | Fibre de borosilicat |
| Materialul paharului | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul ecranului | PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Greutate produs | 2.000 g |