

Senzor de proximitate SIEF-M8B-PS-K-L

Cod: 553538

FESTO

cu cablu, ecranata suprafata.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	rotund
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	conform RoHS
distanța nominala de comutare	1,5 mm
Temperatura mediului	-30 ... 70 °C
Precizie de repetare	0,08 mm
iesire de comutare	PNP
Funcție de element de comutare	inchizator
Frecvența maximă de comutare DC	2.000 Hz
Curentul maxim de iesire	150 mA
Rezistența la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protecție contra inversării polarității	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrică	3 fire cablu
Lungimea cablului	2,5 m
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PU)
marime de fabricatie	M8
tip instalare	coplanar
Greutate produs	61,4 g
Materialul carcasei	PA PP otel inoxidabil aliaj inalt
Afișarea stării de comutare	LED galben
Temperatura ambientală la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Tip de protecție	IP68
Rezistența la perturbari magnetice	camp magnetic continuu și alternativ
Rezistența la tensiune	0,8 kV
Clasa de rezistența la coroziune KBK	2 - Rezistența moderată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3