


Senzor de proximitate SIEF-M8B-NS-S-L

Cod: 553539

FESTO

cu stecher, montare ecranata.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	rotund
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	conform RoHS
distanța nominala de comutare	1,5 mm
Temperatura mediului	-30 ... 85 °C
Precizie de repetare	0,08 mm
iesire de comutare	NPN
Funcție de element de comutare	inchizator
Frecvența maximă de comutare DC	2.000 Hz
Curentul maxim de iesire	150 mA
Rezistența la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protecție contra inversării polarității	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrică	3 pini M8x1 stecher
Materialul carcasei conectorului	Alama cromat
marime de fabricatie	M8
tip instalare	coplanar
Greutate produs	12 g
Materialul carcasei	PA otel inoxidabil aliaj inalt
Afisarea starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP68
Rezistența la perturbari magnetice	camp magnetic continuu si alternativ
Rezistența la tensiune	0,8 kV
Clasa de rezistența la coroziune KBK	2 - Rezistența moderată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3