


Axa de ghidare EGC-185- -FA

Cod: 558868

FESTO

cu ghidaj cu bile recirculate, fara motor.



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 8.500 mm
marime de fabricatie	185
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	50 m/s ²
Viteza maxima	5 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 lx	23.400E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 ly	27.400E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	15.200 N
Forta maxima Fz	15.200 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	15 N
Momentul maxim Mx	529 Nm
Moment de inertie torsiune It	14.100E+03 mm ⁴
Conexiune pneumatica pe unitatea de prindere	M5
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul profilului de protectie	ABS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	otel
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat