


# Gripper paralel HGPT-25-A-B-G1

Cod: 560205

FESTO

compact, cu intreruperea fortei de strangere cand se deschide ...-G1.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Cursa bacului de gripper	6 mm
Precizia maxima de inlocuire	$\leq 0,2$ mm
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ax", "ay"	$\leq 0,1$ deg
Jocul maxim al bacurilor de gripper Sz	$\leq 0,02$ mm
Simetrie de rotatie	$\leq 0,2$ mm
Precizie de repetare, gripper	$\leq 0,04$ mm
Numarul bacurilor de gripper	2
Sistem de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Funcctie gripper	Paralel
asigurarea fortei de apucare	La deschidere
Structura constructiva	Plan inclinat secventa de miscare ghidata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	4 ... 8 bar
presiune de operare aer de blocare	0 ... 0,5 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	$\leq 3$ Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	24 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	48 ms
Masa maxima pe deget de gripper extern	110 g
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Momentul de inertie al masei	1,479 kgcm <sup>2</sup>
Forta maxima la bacul de gripper Fz static	1.200 N
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mx static	50 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului My static	45 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mz static	35 Nm
Intervalul de lubrifiere ulterioara a elementelor de ghidare	5 Mio SP
Greutate produs	353 g
tip fixare	Filet interior si manson de centrare cu orificiu si bucsa de centrare cu orificiu si stift de ajustaj cu filet interior si stift de ajustaj la alegere:
Conexiune pneumatica aer de etansare	M5
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat
Materialul bacurilor	Otel, calit