


Cablu de conectare VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

Cod: 560413

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Greutate produs | 610 g |
| Conectare electrica | cablu cu stecher |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Caracteristica cablu | Suitable for energy chains |
| Raza minima de incovoiere a cablului | 63 mm |
| Diametrul cablului | 12,5 mm |
| Structura cablului | 25x0,34 |
| Tip de protectie | IP67 conform IEC 60529 |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 80 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PU) |