

Cablu de legatura MHJ9-KMH-2,5-HF

Cod: 567505

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	RCM Mark
Funcții suplimentare	Supresor de scantei Reducerea curentului de retenție cu recuperarea energiei Oprire de siguranță
tip fixare	cu orificiu cu sina tip omega la alegere:
poziție instalare	Oricare
Greutate produs	98 g
Conectare electrică	2 pini / 2 pini / 4 fire Priza dreapta / priza dreapta / cablu
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 53 V
protecție contra inversării polarității	pentru tensiune de operare
Recomandare la funcționare	Unitatea de alimentare trebuie să suporte cel puțin 1,85 A fără caderea tensiunii
Informații despre consumul de putere	Faza curent mic 2,8 W, faza curent mare 17,1 W, pe fiecare canal
Durata de anclansare	100 %
Intervalul semnalului de declansare DC	3 ... 30 V
Notă privind curentul alimentatorului	Ridicare liniară 0,09 - 0,44 mA cu un semnal de declansare de 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA cu un semnal de declansare de 15 - 30 V
Rezistența de intrare	34 kOhm
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	pentru aplicații statice
Tip de protecție	IP40
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declarația de conformitate)	conform directivei europene EMV în conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declarația de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementărilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicație material	conform RoHS
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Rezistență moderată la coroziune
Materialul învelișului cablului	PVC
Materialul carcasei	POM