

Regleta de conectare VABM-L1-10HW-G18-16-GR

Cod: 573442

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 10,5 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 16 |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F1a |
| clasa de curatenie a incaperii | ISO clasa 6 |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Greutate produs | 844 g |
| Racord aer auxiliar de comanda 12/14 | M5 |
| Racord exhaustare aer de comanda 82/84 | M5 |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | M7 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 4 | M7 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |