


# Ventil pneumatic VUWG-L18-T32C-M-G14

Cod: 574266

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functie ventil                                      | 2x3/2 inchis, monostabil   |
| tip de actionare                                    | pneumatic  |
| Dimensiune ventil                                   | 18 mm  |
| Debit nominal                                       | 1.000 l/min  |
| presiune de operare                                 | -0,9 ... 10 bar  |
| Structura constructiva                              | Sertar cu piston   |
| Tip de revenire                                     | arcuri mecanice  |
| Marimea ramei                                       | 19 mm  |
| Funcție de exhaustare a aerului                     | droselizabil   |
| Principiu de etansare                               | moale  |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Actionare manuala auxiliara                         | fara   |
| Tip de comanda                                      | direct   |
| directie de curgere                                 | reversibil   |
| Suprapunere   | acoperire pozitiva   |
| Presiune de comanda                                 | 3 ... 10 bar   |
| Compatibilitate la vacuum                           | Da   |
| Durata de deconectare                               | 25 ms  |
| Durata de conectare                                 | 17 ms  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                               |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                                   | -5 ... 50 °C   |
| Mediu de comanda                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Temperatura mediului                                | -5 ... 60 °C   |
| Greutate produs                                     | 160 g  |
| tip fixare  | Pe bara PR<br>cu orificiu<br>la alegere:                           |
| Racord aer de comanda 12                            | M5   |
| Racord aer de comanda 14                            | M5   |
| Conexiune pneumatica 1                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 2                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 3                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 4                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 5                              | G1/4   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul etansarilor                              | HNBR<br>NBR  |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu<br>eloxat   |