


Portal liniar DHSL-2-EGC80TB-DGSL12

Cod: 574504

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 2
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGSL-12
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-80-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm