

Portal liniar DHSL-4-DGC40S-DGEA18

Cod: 574513

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 4
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-18
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineară cu curea dintată
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,05 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	± 0,05 mm
Unitate de actionare, axa Y	DGC-40
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 1
Cursa, axa Y	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,02 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 0,02 mm