


# Ventil electromagnetic VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L

Cod: 8000465

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru presurizat 1 catre 2, 4 catre 5 inchis
tip de actionare	electric
Latime	52 mm
Debit nominal	2.300 l/min
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Marimea ramei	59 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil Prin placa de droselizare Prin intermediul unei sub-baze individuale
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	ISO 5599-2
Actionare manuala auxiliara	cu retinere cu impingere
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	extern
directie de curgere	Oricare
Display status semnal	LED
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 1 MPa
Presiune de comanda	3 ... 10 bar
Rata debitului ventilului	3.000 l/min
Debitul ventilului pe placa de baza individuala	2.600 l/min
Debitul ventilului pneumatic conectat	2.300 l/min
Durata de deconectare	60 ms
Durata de conectare	23 ms
Durata de anclansare	100 %
Curent nominal de anclansare la bobina	165 mA pana la 30 ms
Curent nominal la scaderea curentului	35 mA dupa 30 ms
Caracteristica bobina	24 V DC: 4.6 W
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Grad de contaminare	3
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C

Caracteristica	valoare
Greutate produs	780 g
Conectare electrica	Plug-in conform ISO 5599-2
tip fixare	Pe placa de conectare
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	la alegere: nu este captat conform standard colectat
Conexiune pneumatica 1	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 3	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 4	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Conexiune pneumatica 5	Dimensiune placa conectare 2 conform ISO 5599-2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	FPM HNBR NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune PA
Materialul suruburilor	otel galvanizat