

Modul de manipulare EHMY-LP-EGC-125-TB-HD- -

Cod: 8004615

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoarea
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	32,47 mm
Cursa de lucru	200 ... 3.000 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Intinderea curelei de transmisie	0,31 %
Pasul curelei de transmisie	3 mm
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	40 m/s ²
Viteza maxima	3 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Durata de anciansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	450 N
Constanta de avans	102 mm/U
Indicatie material	conform RoHS