


Actionare oscilanta

DAPS-0480-090-RS1-F1012-MW

Cod: 8005050

FESTO

simplică acțiune, alimentare cu aer conform VDI/VDE 3845 pentru ventile NAMUR cu montaj direct, versiune cu roata manuală.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune actuator | 0480 |
| Forma gaurii de flansa | F10 F12 |
| Unghi de oscilatie | 92 deg |
| Adancime cuplare la arbore | 38,5 mm |
| Recomandare referitoare la domeniul de setare al pozitiei de capat | la alegere, o pozitie de capat este reglabila |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| Amortizare | Fara amortizare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Mod de functionare | cu simpla actiune |
| Structura constructiva | cinematica cu jug |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Directia de inchidere | cu inchidere in sensul acelor de ceasornic |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata | Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 (cerere ridicata) Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand |
| Presiune de conectare pentru rezistenta arcului | 0,28 MPa |
| Presiune de conectare pentru forta arcului | 2,8 bar |
| Presiune de operare Mpa | 0,28 ... 0,84 MPa |
| presiune de operare | 2,8 ... 8,4 bar |
| Presiune nominala de operare | 0,56 MPa 5,6 bar |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK EX |
| Departament eliberare certificate | TÜV Nord 212170801 |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Tip praf cu protectie la aprindere si explozie | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Protectie la explozie temperatura ambientala | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Momentul de readucere al arcului la unghi de oscilatie 0° | 160 Nm |
| Momentul de readucere al arcului la unghi de oscilatie 50° | 120 Nm |
| Momentul de readucere al arcului la 90° | 240 Nm |
| Fora arcului | 1 |
| Consum de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi de pivotare nominal-0° | 19,6 l |
| Greutate produs | 28.100 g |
| Racordare la arbore | T36 |

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul protectiei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul etansarilor | FPM NBR PUR |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul suruburilor | otel aliaj inalt |
| Materialul axului | otel aliaj inalt |
| Cod referitor la material pentru arbore | 1.4305 |