


axa cu surub ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML

Cod: 8041845

FESTO

cu ghidaj cu bile recirculate



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	300 mm
marime de fabricatie	120
Rezerva de cursa	0 mm
Diametru arbore melcat	25 mm
Pasul arborelui melcat	25 mm/U
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu surub cu bile cu recirculare
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Tip arbore melcat	Surub cu bile cu recirculare
Principiul de masurare al traductorului de deplasare	incremental
Acceleratia maxima	15 m/s ²
Numarul maxim de turatii	3.600 1/min
Viteza maxima	1,5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 ly	1.240E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 lz	3.800E+03 mm ⁴
Cuplu de actionare in gol la viteza maxima de deplasare	1,64 Nm
Cuplu de actionare in gol la viteza minima de deplasare	1 Nm
Forta maxima Fy	5.500 N
Forta maxima Fz	6.890 N
Fy cu durata de viata teoretica la 100 km (din perspectiva ghidajului)	20.240 N
Fz cu durata de viata teoretica la 100 km (din perspectiva ghidajului)	25.355 N
Momentul maxim Mx	104 Nm
Momentul maxim My	680 Nm
Momentul maxim Mz	680 Nm
Mx cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	383 Nm
My cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	2.502 Nm
Mz cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	2.502 Nm
Forta radiala maxima la arbore	500 N
Forta de alimentara maxima Fx	3.400 N
Moment de inertie torsiune It	247E+03 mm ⁴
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	2,756 kgcm ²
Momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,1583 kgcm ²
Momentul de inertie a JO	1,038 kgcm ²
Constanta de avans	25 mm/U
Masa in miscare	4.459 g
greutate suplimentara sanie	3.600 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	101 g

Caracteristica	valoare
Deviatii dinamice (miscari de sarcina)	0.05% din lungimea axei, maxim 0.5 mm
Deformare statica (incarcarea in regim stationar)	0,1% din lungimea axei
Materialul placilor de capat	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului unitatii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	otel
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul piulitei surubului	otel
Materialul surubului	otel