


Ventil cu scaun inclinat

VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4

Cod: 8060523

FESTO

Modulara, ventil cu scaun inclinat din otel inoxidabil actionat pneumatic. Versiunea deasupra scaunului ventilului - inchidere in directia de curgere a mediului de lucru, pozitia de siguranta inchisa, filetul NPT, DN 1 1/4".



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil cu scaun inclinat si actuator cu membrana
tip de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conexiune linie	Cupla filetata 1 1/4 NPT la ANSI / ASME B 1.20.1
functie ventil	2/2
directie de curgere	nu este reversibil
Presiunea mediului	0 ... 1,6 MPa
Presiune medie	0 ... 16 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	Cu actionare externa
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Presiune de operare Mpa	0,5 ... 0,7 MPa
presiune de operare	5 ... 7 bar
Presiune de operare	72,5 ... 101,5 psi
Mediu	Vapori Gaze inerte aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm
Directie de curgere	Ventil cu scaun inclinat deasupra, pentru medii gazoase
Controlul mediului	Operatie ON/OFF
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscozitate maxima	600 mm ² /s
Temperatura medie	-10 ... 180 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Debit Kv	35,4 m ³ /h
utilizare in afara domeniului	C1 - zone de utilizare protejate de intemperii
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcusei valvei de proces	Turnat din otel inoxidabil
Numar de material, carcasa ventilului de proces	ASTM A351-CF3M
Materialul etansarilor	NBR
Materialul etansarii surubului	PTFE
Materialul etansarii scaunului	PTFE
Greutate produs	6.595 g
Aprobare	CRN
Departament eliberare certificate	TÜV 968/V 1039.01/20
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata	SIL 2
Probabilitate eroare pe ora [1/h]	1,36E-07
PFD (Probability of Failure on Demand) = Probabilitatea esecului la cerere	5,95E-04
Dimensiunea actuatorului	90 mm
cursa	26 mm

Caracteristica	valoare
Funcție de control	Inchis cu ajutorul fortei din arc, NC
Detectarea poziției	Cu indicator mecanic
Materialul carcasei unitatii	Turnat din oțel inoxidabil
Numar de material, carcasa actuatorului	1.4408
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protecție	IP65 IP67
Materialul tijei	oțel inoxidabil aliaj înalt
Materialul protecției	Turnat din oțel inoxidabil