

Cititor de cod SBSC-B-AF-R2B


Cod: 8058722

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Cititor de cod monocrom cu montaj cu filet tip C ,rezolutie 1,3 megapixeli, interfata Ethernet, RS 232 si Profinet pentru citirea codurilor de bare si coduri matrice de date, functie extinsa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Varianta Vision Sensor	Cititor de coduri
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj KC	KC-EMV
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Camp de vedere	In functie de obiectivul selectat
Fixare obiectiv	CS-Mount
Tip iluminare	integrat
Tip senzor	monocrom
Rezolutie senzor	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Rata imagine (cadru)	40 fps
Numar maxim de programe de test	255
Numar maxim de criterii de test/detectoare	255
Functie detectori/caracteristici	EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417
Timp tipic ciclu	1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms
Informatii despre Ethernet, tehnologii de conectare	Priza M12 4 pini
Ethernet, viteza transmisie date	100 Mbit/s
Ethernet, protocoale suportate	Ethernet/IP FTP PROFINET SMB TCP/IP
Interfata seriala, tehnologie conectare	stecher M12

Caracteristica	valoare
	5 pini
Interfata seriala, tip	RS 232 / RS 422
Conectare electrica	12 pini M12 stecher
Numarul intrarilor digitale	2
Numarul iesirilor digitale	2
Numar de intrari/iesiri digitale selectabile	4
Intrare de comutare	PNP/NPN, comutabil
Nivel de comutare	Semnal 0: ≤ 3 V Semnal 1: $\geq U_B - 1$ V
Iesire de comutare	PNP/NPN, comutabil
Curentul maxim de iesire	50 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Pentru toate conexiunile electrice
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-25 % / +10 %
Consum maxim de curent	550 mA
Consum de curent la iesirile fara sarcina	200 mA
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	Cu tub de protectie
Dimensiuni l x L x l	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Greutate produs	160 g
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul protectiei	Ranforsat ABS
Indicatie material	conform RoHS
Rezistenta la vibratii	conform EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27