


Axa cu curea ELGC-TB-KF-80-2000

Cod: 8062795

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	33,42 mm
Cursa de lucru	2.000 mm
marime de fabricatie	80
Rezerva de cursa	0 mm
Intinderea curelei de transmisie	0,2 %
Pasul curelei de transmisie	3 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu curea de transmisie zimtata
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Principiul de masurare al traductorului de deplasare	incremental
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate pentru senzori inductivi
Acceleratia maxima	15 m/s ²
Viteza maxima	1,5 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 7
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
energia de impact in pozitii finale	0,75 mJ
Indicatie referitoare la energia de impact in pozitii de capat	La o viteza maxima a cursei de referinta de 0,01 m/s
Moment static al suprafetei grad 2 ly	1.370E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 lz	1.660E+03 mm ⁴
Momentul maxim de actionare	4,178 Nm
Forta maxima Fy	900 N
Forta maxima Fz	2.700 N
Fy pentru calculul ghidajului la o durata de viata de 5000 km sau 5 milioane de cicluri	5.543 N
Fz pentru calculul ghidajului la o durata de viata de 5000 km sau 5 milioane de cicluri	5.543 N
Fy cu durata de viata teoretica la 100 km (din perspectiva ghidajului)	20.400 N
Fz cu durata de viata teoretica la 100 km (din perspectiva ghidajului)	20.400 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	24,7 N
Momentul maxim Mx	59,8 Nm
Momentul maxim My	56,2 Nm
Momentul maxim Mz	56,2 Nm
Mx pentru calculul ghidajului la o durata de viata de 5000 km sau 5 milioane de cicluri	59,8 Nm
My pentru calculul ghidajului la o durata de viata de 5000 km sau 5 milioane de cicluri	56,2 Nm

Caracteristica	valoare
Mz pentru calculul ghidajului la o durata de viata de 5000 km sau 5 milioane de cicluri	56,2 Nm
Mx cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	220 Nm
My cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	207 Nm
Mz cu durata de viata teoretica de 100 km (din perspectiva ghidajului)	207 Nm
Distanta dintre suprafata saniei si centrul ghidajului	72,5 mm
Fora de alimentara maxima Fx	250 N
Cuplu de actionare in gol	0,413 Nm
Moment de inertie torsiune It	90,5E+03 mm ⁴
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,1927 kgcm ²
Momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	2,793 kgcm ²
Momentul de inertie a JO	2,912 kgcm ²
Constanta de avans	105 mm/U
Interval de mentenanta	lubrifiere pe viata
Masa in miscare	901 g
Masa in miscare la 0 mm cursa	901 g
greutate sanie	272 g
Greutate produs	18.068 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	3.500 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	73 g
Deviatii dinamice (miscari de sarcina)	0.05% din lungimea axei, maxim 0.5 mm
Deformare statica (incarcarea in regim stationar)	0,1% din lungimea axei
Cod interfata actuator	T46
Materialul placilor de capat	Aluminiu turnat, vopsit
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul benzii de acoperire	benzi din otel inoxidabil
Materialul capacului unitatii	Aluminiu turnat, vopsit
Materialul ghidajului	Otel calit
Materialul sinei de ghidare	Otel calit
Materialul scripetelui	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul glisierei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul curelei dintate	Policloropren cu fibra de sticla