



# Generator de vacuum OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1P

Cod: 8070091

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	2 mm
Marimea ramei	36 mm
Tip amortizor zgomot	deschis
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Vacuum inalt standard
Finetea filtrului	40 µm
Actionare manuala auxiliara	cu impingere
Funcctie integrata	Ventil cu impuls de ejectare, electric Drosel Ventil on-off electric Filtru Supapa Amortizor de zgomot deschis Releu de vacuum
Structura constructiva	modular
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Unitate de masurare	Presiune relativa
Principiu de masurare	piezorezistiv
Funcctie de element de comutare	inchizator
Funcția de comutare	Comparator valoare de prag Valoare de prag cu histerezis fix
functie ventil	inchis
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Intrare comutator standard	IEC 61131-2
Tip afisaj	LED
Optiuni de ajustare	Teach-In
Afisarea pozitiei de comutare	LED
Afisarea starii de comutare	optic
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	-1 ... 0 bar
presiune de operare	2 ... 8 bar
Presiune operare pentru vacuum maxim	4 bar
Vacuum maxim	93 %
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	98 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	0,2 s
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 27,6 V
Durata de anclansare	100 %
Circuit de protectie inductiv	adaptat la bobine MZ, MY, ME
Tensiune de izolare	50 V
Curent de mers in gol	< 80 mA
Curentul maxim de iesire	100 mA
Curent rezidual	0,1 mA
Iesire de comutare	PNP
Cadere de tensiune	<= 1,5 V
Caracteristica bobina	24 V DC: faza de curent scazut 0,3 W, faza de curent mare 2,55 W

Caracteristica	valoare
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Grad de contaminare	3
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 85 %
Nivel zgomot la presiunea nominala de operare	62 dB(A)
Tip de protectie	IP65
Clasa de protectie	III
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim	0.8 Nm cu filet interior 2,5 Nm cu gaura de trecere
Greutate produs	815 g
Domeniul de masurare a presiunii	-1 ... 0 bar
Precizia FS	0,5 %FS
Histerezis	0,02 bar
Repetabilitatea valoare de anclansare FS	0,6 %
Logica de comutare a intrarilor	PNP (comutare pozitiva)
Conectare electrica	5 pini M12x1 stecher
tip fixare	cu orificiu cu filet interior cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	QS-10
Conexiune pneumatica 3	Amortizor de zgomot
Racord de vacuum	QS-12
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	HNBR NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul filtrului	tesatura PA Otel sinterizat
Materialul carcasei filtrului	ranforsat PA
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat ranforsat PA
Materialul surubului de ajustare	otel
Materialul amortizorului de zgomot	Aliaj de aluminiu forjat POM Spuma poliuretana
Materialul suruburilor	otel
Materialul carcasei conectorului	Alama nichelata
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur
Materialul pinilor	otel
Materialul duzei emiătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tastaturi	ranforsat PA
Materialul racordului	Alama nichelata