


# Axa in consola ELCC-TB-KF-90-200-0H-P0-CR

Cod: 8082399

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	50,93 mm
Cursa de lucru	200 mm
marime de fabricatie	90
Rezerva de cursa	0 mm
Pasul curelei de transmisie	5 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ax electromecanic in consola
Acceleratia maxima	30 m/s <sup>2</sup>
Viteza maxima	5 m/s
Precizie de repetare	±0,05 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 Iy	2.667,9E+03 mm <sup>4</sup>
Moment static al suprafetei grad 2 Iz	2.049,49E+03 mm <sup>4</sup>
Momentul maxim de actionare	33 Nm
Fora maxima Fy	13.957 N
Fora maxima Fz	13.523 N
Momentul maxim Mx	167 Nm
Momentul maxim My	1.300 Nm
Momentul maxim Mz	1.233 Nm
Fora de alimentara maxima Fx	1.200 N
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	62,9 kgcm <sup>2</sup>
Momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	6,5 kgcm <sup>2</sup>
Momentul de inertie a JO	55,2 kgcm <sup>2</sup>
Constanta de avans	160 mm/U
Valoare de referinta, performante rulaj	5.000 km
Interval de lubrifiere, functie de distanta parcursa	1.000 km
Masa in miscare la 0 mm cursa	5.487 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	97 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	14.787 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	97 g
Materialul placilor de capat	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capului unitatii	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul sinei de ghidare	Otel laminat, Corrotext acoperit
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul glisierii	Aluminiu turnat, eloxat
Materialul piesei de prindere a curelei dintate	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul curelei dintate	Policloropren cu cablu din fibra de sticla si invelis de nylon