


Cablu de legatura NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8

Cod: 8094477

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| bazat pe norme | EN 61076-2-101 |
| Aprobare | c UL us - Listed (OL) |
| Departament eliberare certificate | UL E474609 |
| Identificarea cablului | fara suport pentru eticheta |
| Greutate produs | 249 g |
| Conexiune electrica 1, functie | Camp magnetic lateral |
| Conexiune electrica 1, design | rotund |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului | Drept |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 8 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 8 |
| Conexiune electrica 1, tipul de montaj | Surub de reglare |
| Conexiune electrica 2, functie | pe partea de comanda |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire | 8 |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate | 8 |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 30 V |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 0 ... 30 V |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 2 A |
| Rezistenta la tensiune | 0,8 kV |
| Ecranare | nu |
| Lungimea cablului | 5 m |
| Caracteristica cablu | Suitable for energy chains |
| Conditii de test ale cablului | Conditii de testare la cerere |
| Raza de curbura, instalatie fixa de cablu | >= 30 mm |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu | >= 30 mm |
| Diametrul cablului | 6 mm |
| Toleranta diametru cablu | ± 0,2 mm |
| Structura cablului | 8x0,25 |
| Sectiunea transversala a conductorului | 0,25 mm ² |
| Capete conductor de cablu | Fara izolatie |
| Tip de protectie | IP65 IP67 |
| Nota cu privire la gradul de protectie | in stare montata |
| Temperatura mediului | -25 ... 90 °C |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -25 ... 90 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Grad de contaminare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| Culoare invelis cablu | Gri-argintiu |

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Materialul carcasei | TPE-U(PUR) |
| Culoare carcasa | negru |
| Materialul suruburilor cu blocare | Nichel turnat placat cu zinc |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul contactului electric | Alama |
| Materialul izolatiei | PP |