


# Interfata CPX-FB43

Cod: 8110369

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Protocol	PROFINET IRT PROFINET RT
Dimensiuni l x L x l	(include bloc de racordare) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Greutate produs	185 g
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Aprobare	RCM Mark
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Display LED specific produsului	M: modificare, parametrizare PL: alimentare sarcina PS: Alimentare parte electronica, alimentare senzori SF: eroare de sistem
Display LED specific bus-ului	M/P: Maintenance/PROFenergy NF: eroare retea TP1: retea activa, Port 1 TP2: retea activa, Port 2
Diagnostic specific dispozitivului	Canale si diagnostice orientate pe module modul subtensiune Diagnoza memorie
elemente de deservire	comutatoare DIL
Interfata Fieldbus	2x prize, M12x1, 4 pini, codificat D
Volumele maxime de adresa ale intrarilor	64 Byte
Volumele maxime de adresa ale iesirilor	64 Byte
Parametrizare	Diagnoza comportament Reactie in conditii de siguranta Fortare pe canale Setarea semnalului Parametri sistem
rata baud	100 Mbit/s
Suport configurare	fișier GSDML
Functii suplimentare	Accesare aciclica a datelor prin fieldbus Accesare aciclica a datelor prin Ethernet Fast Start Up (FSU) I&M Diagnostic orientat pe canal prin Fieldbus LLDP MQTT MRP MRPD S2 redundanta sistemului

Caracteristica	valoare
	PROFInergy PROFIsafe Parametrizare pornire in text normal prin fieldbus Statusul sistemului poate fi reprezentat folosind datelor de proces interfata de diagnostic suplimentara pentru unitatile de operare
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Consum curent propriu la tensiunea de operare	Typ. 70 mA